

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004 RiLineX varokepohja

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX varokepohja

Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja, luokka CC, 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille, luokka CC (30 A), optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen luotettavan kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle. Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9364.004
Hyödyt	Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Nimellisvirta (maks.)	30 A
Liitäntätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Nimelliskäyttöjännite	600 V AC
Napojen määrä	3-nap.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 27 mm Korkeus: 263 mm Syvyys: 123,5 mm
-------	--

Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
----------------------	-------------------------------------

Sulakepesät	Class CC
-------------	----------

Varoketyypille (Class)	Sulakeluokka CC
------------------------	-----------------

Pakkausyksikkö	4 kpl
----------------	-------

Tullitariffinimike	85369095
--------------------	----------
