

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004 RiLineX varokepohja

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX varokepohja

Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja, luokka CC, 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille, luokka CC (30 A), optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen luotettavan kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle. Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9364.004
Hyödyt	Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm For Class CC fuse to UL 248-4 UL-listed, approved to UL 4248 Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported Readily accessible push-in connections in the lower section Fuse removal tools included with the supply Can be locked and prepared for a lead seal elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Nimellisvirta (maks.)	30 A

ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Nimelliskäyttöjännite	600 V AC
Sähköarvot UL (SCCR)	200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 27 mm Korkeus: 263 mm Syvyys: 123,5 mm
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehlysy	1,5 - 6 mm ²
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sulakepesät	Class CC
Varoketyypille (Class)	Sulakeluokka CC
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,406 kg
Tullitariffinimike	85369095

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------