

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024

RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

Kompakti RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sylinterivarokkeille 10 x 38 mm elektronisella ja optisella LED-varokevalvonnalla hälytyskoskettimien kautta. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa on erityiset varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan tai sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liittämisestä huolehtivat vetojousiliittimet 6 mm² asti 45° kulmassa. Laitte soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9364.024
Hyödyt	Sulakkeiden turvallinen liitääntä (ilman sulakekantaa) Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Optinen LED-varokevalvonta Jännitetestaus erillisen aukon kautta Huoltovapaa vetojousiliitääntä 16 mm ² :iin saakka Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Tuotemuutos	(toisio)
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Liitääntätapa (sähköinen)	Jousiliitin

ominaisuudet

Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V AC
Johtimien lähtö	alas
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 26,8 mm Korkeus: 262,5 mm Syvyys: 95 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 6 mm ²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy AWG	AWG 16 - AWG 6
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	1,5 - 6 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG	AWG 16 - AWG 10
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nimellisjännitteelle	400 V AC
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui	800 V
Häviöteho maks.	3 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C

ominaisuudet

Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Käyttöluokka	AC-20B (400 V/100 A)
Sulakepesät	10 x 38 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,4 kg
Bruttopaino	1,412 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,36
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
Tuotekuvaus	RX virtakiskoasenteinen varokepohja 32 A, 3-napainen, 10 x 38 mm, LED ja elektroninen varokevalvonta (EFM), L=27 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---