

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9365.003**

**RiLineX rivityслиitin**

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9365.003 - RiLineX rivityслиitin virtakiskoille

Riviliitin rivityssarjalle, lyhyt.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9365.003
Materiaali	Yläosa: teräslevyä, sinkitty Kosketuslevy: E-Cu, tinattu
Nimellisvirta (maks.)	800 A
Mitat	Leveys: 45 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,564 kg
Bruttopaino	0,572 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,339
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,15
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
Tuotekuvaus	RX-riviliitin E-Cu:lle 15x5-30x10 mm, P: 45 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration

---