

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9365.532

RiLineX liitântätilan suoja

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9365.532 - RiLineX liitântätilan suoja NH-varokeerottimelle

RiLineX liitântätilan suoja RiLineX NH -varokekuormanerotimelle koko 2, käytettävissä asennuslevy- ja virtakiskorakenteelle.

ominaisuudet

Tilausno	RX 9365.532
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005
Sopii tilausnumerolle	9362.210 9362.215 9362.250 9363.210 9363.215
Mitat	Leveys: 208,5 mm Korkeus: 60 mm Syvyys: 89,6 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,436 kg
Bruttopaino	0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,96
Tullitariffinimike	85472000
ETIM 9	EC000775
Tuotekuvaus	RX liitântätilan suoja NH-varokekuormanerotimelle koko 2

Hyväksynät

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
PCF-declaration