

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.230 Liitännämoduuli

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - Liitäntämoduuli REM 800-CON

Eri tiloihin sijoitettujen mittauskohtien liittämiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9393.230
Tuotekuvaus	Eri tiloihin sijoitettujen mittauskohtien liittämiseen.
Toimitus	2 liitäntämoduulia 2 väyläliitintä (vasen/oikea) 2 suojaliitintä 2 ruuviliitintä 2 päätekulmaa
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...25 %
Kontaminaatioaste	2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Kannatinkiskoihin	Joo
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehlysy	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehlysyjä	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 16 - 24
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,36 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	0,366 kg
Tullitariffinimike	85389099
Tuotekuvaus	SV-liitäntämoduuli REM 800-CON

---

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------

---