


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.231

# Virranmittausmoduuli

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.231 - Virranmittausmoduuli

Modulaarisen verkkoanalysointilaite REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalla sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne.

## ominaisuudet

Tilausnumero	SV 9393.231
Rakenne	REM 800-CT-8-A Toisiovirtamuuntaja (1 A/5 A)
Tuotekuvaus	Modulaarisen verkkoanalysointilaite REM 801 laajentamiseen enintään 92 virranmittauskanavaan tai toisaalle sijoitettujen laiteosien liittämiseen jne. Tällöin sisäisen väylän tai väyläliitännämoduulien kautta voidaan kytkeä enintään 10 laajennusmoduulia, esim. virranmittausmoduuleja, kun väylän enimmäispituus on 100 m.
Ohje tilausnumerosta	Mittausluokka CAT II
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Kontaminaatioaste	2
Koteloitiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Kannatinkiskoihin	Joo
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	0,2 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohtimien liitäntä, yksijohtoinen	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohtimien liitäntä, monijohtoinen	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>

## ominaisuudet

Virta-antureiden nimellisvirta	5 A
Ylijänniteluokitus	300 V
Nimellisyljännite Uimp	2,5 kV
Tehontarve (noin)	0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Mittausalue	0...6 A
Perusvärähtelyn taajuus	40...70 Hz
Harmoninen	1...25
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,45 kg
Bruttopaino	0,503 kg
Tullitariffinimike	85389099
Tuotekuvaus	SV-virtamittausmoduuli REM 800-CT-8-A toisiovirtamuuntajalle

## Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------