

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.000

PK-polykarbonaattikotelot

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9515.000 - PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



ominaisuudet

Tilausnro	PK 9515.000
Rakenne	PK-kotelo, kansi suljettu
Tuotekuvaus	Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Kannen ruuvit: Polyamidi Eristystulppa: Polyeteeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 180 mm Korkeus: 110 mm Syvyys: 111 mm
Käyttölämpötila-alue	-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali	Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,84 kg
Bruttopaino	1,04 kg
Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	PK muovikotelo, 180x110x111 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, ilman läpivientä, harmaalla kannella, 2 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UL DNV UL
Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus