

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9612.000

Mini-PLS-liitännäadapteri

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9612.000 - Mini-PLS-liitântäadapteri

Nimellisvirta 63 A/250 A, johtimien lähtö ylös/alas.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9612.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035 Runko: RAL 9011
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	17 x 15 mm
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Johtimien lähtö	ylös/alas
Nimelliskäyttöjännite	690 V
Nimellisvirta maks.	250 A
Mitat	Leveys: 115 mm Korkeus: 182 mm
Pyöröjohdinten liitântä	10 - 120 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,88 kg
Bruttopaino	1,096 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,3
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Mini-PLS liitântäadapteri 250 A, 690 V, 3-napainen, pyöreä johdinliitântä 10-120 mm ² , liitintila LK=17x15 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK