

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9613.000**

**Mini-PLS-liitännäadapteri**

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9613.000 - Mini-PLS-liitántäadapteri

Nimellisvirta 63 A/250 A, johtimien lähtö ylös/alas.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9613.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035 Runko: RAL 9011
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	10 x 8 mm
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Johtimien lähtö	ylös/alas
Nimelliskäyttöjännite	690 V
Nimellisvirta maks.	63 A
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 160 mm
Pyöröjohdinten liitántä	1,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,37 kg
Bruttopaino	0,397 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,081
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Mini-PLS liitántäadapteri 63 A, 690 V, 3-napainen, pyöreä johdinliitántä 1,5-35 mm <sup>2</sup> , liitintila LK=10x8 mm

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK