

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.000

## Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9614.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 12
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	25 A
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 7,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB Eaton Siemens MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,27 kg
Bruttopaino	0,318 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,041
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Laiteadapteri 25A 54mm awg12

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK