

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9614.100
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 12
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	25 A
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 7,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,25 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,29 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,041
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Mini-pls laiteadapteri 25A

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK