


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9616.000

Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9616.000 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9616.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	40 A
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 7,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,27 kg
Bruttopaino	0,32 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,046
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Laiteadapteri 40A 54mm awg10

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK