

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9617.000

## Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9617.000 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9617.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	40 A
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 15 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB Eaton MS450 max. 40 A PKZM4 max. 40 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,33 kg
Bruttopaino	0,374 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,046
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Mini-PLS laiteadapteri 40 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10, LK=54x160 mm, kannatinkisko K=15 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK