

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9627.000

## Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9627.000 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9627.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	40 A
Mitat	Leveys: 72 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 7,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton PKZ2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,385 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,046
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Laiteadapteri 40A 72mm awg10

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK