

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9627.000

Mini-PLS-laiteadapteri

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9627.000 - Mini-PLS-laiteadapteri

Maksimimellisvirta 12 A - 100 A.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9627.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Nimellisvirta maks.	40 A
Mitat	Leveys: 72 mm Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 7,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton PKZ2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,385 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,046
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Mini-PLS laiteadapteri 40 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10, LK=72x160 mm, kannatinkisko K=7,5 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK