

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS ratsastajavaro-ke-elementit

Osavaltio: 4.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Mini-PLS ratsastajavaroke-elementit

Nimellisvirta 63 A.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9630.000
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 9011 Peitelevy: RAL 7035
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	D 02-E 18 (sovitushylsy)
Nimelliskäyttöjännite	400 V
Nimellisvirta maks.	63 A
Mitat	Leveys: 38 mm Korkeus: 160 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 16 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,316 kg

ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	0,11
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Tuotekuvaus	Ratsastaja-varoke mini-pls

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------