

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Mini-PLS ratsastajavaro-ke-elementit

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Mini-PLS ratsastajavaroke-elementit

Nimellisvirta 63 A.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9630.005
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 9011 Peitelevy: RAL 7035
Liitântätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Sulakepesät	D 02-E 18
Nimellisvirta maks.	63 A
Mitat	Leveys: 39,5 mm Korkeus: 189 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 16 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,34 kg
Bruttopaino	0,374 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,11
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27142120

Tuotekuvaus

SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus