



SV 9635.000 - Kiskoalusta RiLine Compact

Pöydässä integroidut virtakiskot.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.000
Toimintotapa	Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan
Materiaali	Polyamidi Polykarbonaatti E-Cu Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Suljettu kiskoalusta sisältäen integroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2X
Normit	UL 508 IEC 61 439
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimellisvirta (UL):	100 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Maks. jakoyksiköt à 45 mm	5
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Kannatinkiskoihin	Joo
for mounting plate assembly	Joo

ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 225 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 45,1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,798 kg
Bruttopaino	0,808 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,302
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Kiskoalusta, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, LxKxS: 225x160x45,1 mm (RiLine Compact)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK