



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.050 Kiskoalusta

Osavaltio: 21.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.050 - Kiskoalusta RiLine Compact

Pöydässä integroidut virtakiskot.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.050
Toimintotapa	Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan
Materiaali	Polyamidi Polykarbonaatti E-Cu Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Suljettu kiskoalusta sisältäen integroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2X
Normit	UL 508 IEC 61 439
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC) 600 V (DC)
Ohje for mounting plate assembly	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten Joo
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 1.100 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 45,1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	4.31
------------	------

---

Bruttopaino	4.46
-------------	------

---

Kuparimäärä (kg/kappale)	2.47
--------------------------	------

---

Tullitariffinimike	85469010
--------------------	----------

---

EAN	4028177978386
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001900
--------	----------

---

ETIM 8	EC001900
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------