


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB-laiteadapterit 3-nap.

Tehokytkimien mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.100
Toimintotapa	Tehokytkimien mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle Tehokytkimen asennus vaihtelevasti säädettävillä kiinnityskohdilla (M4)
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	CB-laiteadapterin valinnan yhteydessä on huomioitava tehokytkimen kiinnitysväli Käytetyn tehokytkimen mukaan voi aiheutua tehonalennus Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,58 kg
Bruttopaino	0,582 kg

ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	0,276
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK