

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Liitäntäadapteri RiLine Compact

Pyöröjohdinten liitäntään.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.200
Toimintotapa	Kiskoalustan syöttämiseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Ohje tilausnumerosta	Käytettäessä hienolankaisia 16 mm ² :n pyöröjohtimia johdonpääteholkilla suositellaan seuraavien puristuspihtien käyttöä: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös/alas
Sähköarvot UL	Nimellisvirta (UL):: 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitântätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	1,5 - 16 mm ²
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 16 mm ²
Pyöröjohdinten liitântä, monijohtoinen	1,5 - 16 mm ²
Pyöröjohdinten liitântä, yksijohtoinen	1,5 - 10 mm ²
Liitântä pyöröjohtimille	AWG 6 - 16

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 22,5 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 115,5 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,72 kg
Bruttopaino	0,788 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,023
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Liitäntäadapteri 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, johtimien lähtö ylhäällä/alhaalla, pyöröjohdinliitäntä 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK