

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Liitäntäadapteri RiLine Compact

Pyöröjohdinten liitäntään.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.210
Toimintotapa	Kiskoalustan syöttämiseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Ohje tilausnumerosta	Käyttö kahden kiskoalustan keskisyöttönä tai pitkittäisliittimenä mahdollista
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös/alas
Sähköarvot UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Liitäntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyä	6 - 50 mm ²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	6 - 50 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	6 - 50 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen	6 - 50 mm ²
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 1 - 10

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 92,5 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,12 kg
Bruttopaino	1,183 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,04
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm ²

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK