

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300 Laiteadapterit

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Laiteadapterit 3-nap.

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.300
Rakenne	integroidun varokkeenpitimen kanssa
Toimintotapa	Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.	16 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC) 600 V (DC)
Napojen määrä	3-nap.
Varoketyypille (Class)	CC
Sähköarvot UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 14
Liitäntäkaapeliin pituus	125 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi	kiinteä
Mitat	Leveys: 22,5 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,124 kg
Bruttopaino	0,134 kg

## ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	0,02
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine Compact laiteadapteri integroidulla varokepitimellä 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, varokkeelle 10x38 mm/luokka CC, liitäntäkaapeli AWG 14 (L=125 mm), LK=22,5x160 mm.

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK