

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.320 Laiteadapterit

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.320 - Laiteadapterit 3-nap.

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|--|
| Tilausnro | SV 9635.320 |
| Rakenne | Basic |
| Toimintotapa | Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset |
| Väri | RAL 7035 |
| Ohje | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten |
| Nimellisvirta maks. | 32 A |
| Nimelliskäyttöjännite | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Sähköarvot UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Liitäntäjohtimet (AWG) | AWG 10 |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 100 mm |
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm |
| Kannatinkiskotyypin | kiinteä |
| Mitat | Leveys: 45 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 34,5 mm |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 0,44 kg |
| Bruttopaino | 0,513 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,044 |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Tuotekuvaus | SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |