

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340 Laiteadapterit

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Laiteadapterit 3-nap.

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.340
Rakenne	Comfort
Toimintotapa	Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.	25 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Sähköarvot UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 12
Liitäntäkaapeliin pituus	100 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi	säädettävä
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 34,5 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,512 kg
Bruttopaino	0,518 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,03

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Component adaptor (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK