

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.350 Laiteadapterit

Osavaltio: 15.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.350 - Laiteadapterit 3-nap.

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

## ominaisuudet

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tilausnro                      | SV 9635.350  |
| Rakenne                        | Comfort  |
| Toimintotapa                   | Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle |
| Materiaali                     | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset                             |
| Väri                           | RAL 7035   |
| Ohje                           | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten                  |
| Nimellisvirta maks.            | 32 A   |
| Nimelliskäyttöjännite          | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~   |
| Napojen määrä                  | 3-nap.   |
| Sähköarvot UL                  | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC                                      |
| Liitäntäjohtimet (AWG)         | AWG 10   |
| Liitäntäkaapeliin pituus       | 160 mm   |
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm  |
| Kannatinkiskotyypä             | säädettävä   |
| Mitat                          | Leveys: 45 mm<br>Korkeus: 160 mm<br>Syvyys: 34,5 mm                              |
| Pakkausyksikkö                 | 4 kpl  |
| Nettopaino                     | 0,56 kg  |
| Bruttopaino                    | 0,582 kg   |
| Kuparimäärä (kg/kappale)       | 0,055  |

## ominaisuudet

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tullitariffinimike | 85369095   |
| ETIM 9             | EC001531   |
| ECLASS 8.0         | 27370304   |
| Tuotekuvaus        | SV RiLine Compact laiteadapteri comfort 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10 (P=100 mm), LK=45x160 mm, 4 kpl |

## Hyväksynät

---

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |