

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350 Laiteadapterit

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - Laiteadapterit 3-nap.

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.350
Rakenne	Comfort
Toimintotapa	Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Sähköarvot UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Liitäntäkaapeliin pituus	160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppe	säädettävä
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 34,5 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,56 kg
Bruttopaino	0,582 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,055

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine Compact laiteadapteri comfort 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10 (P=100 mm), LK=45x160 mm, 4 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK