


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.383 Laiteadapterit

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.383 - Laiteadapterit 1-napainen

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.383
Rakenne	L3
Toimintotapa	Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Halutun vaiheliitännän mukaan tarvitaan erilaisia adapteriversioita Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC), 1~
Napojen määrä	1-nap.
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 8
Liitäntäkaapeliin pituus	100 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi	kiinteä
Mitat	Leveys: 18 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	0,39 kg
Bruttopaino	0,499 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,026
Tullitariffinimike	85369095

ominaisuudet

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
