

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.400

Moottorinohjausyksikkö

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.400 - Moottorinohjausyksikkö 3-nap.

Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä tai suunnanvaihhdolla, integroitu ylikuormitussuoja.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.400
Toimintotapa	Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä ja suunnanvaihhdolla, integroitu ylikuormitussuoja Käytetty hybriditekniikka mahdollistaa kulumattomat tiheät käynnistykset puolijohtimella Käytön aikana mekaaniset koskettimet huolehtivat alhaisesta häviötehosta Tilaa säästävä asennus alhaisen asennusleveyden ansiosta
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Häviöteho maks.	2,8 W
Nimelliskäyttöjännite	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	0,6 A
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Mitat	Leveys: 22,5 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 114 mm
Pyöröjohdinten liitântä	0,14 - 2,5 mm ²
Säädettävä virranvalvonta	0,075 - 0,6 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,38 kg
Bruttopaino	0,389 kg
Tullitariffinimike	85371091
ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804

ominaisuudet

Tuotekuvaus	SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm ² , WH: 22,5x160 mm
-------------	--

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------