

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 7.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - NH-varoke-erottimet Koko 000

RiLine Compact -virtakiskojärjestelmään.



## ominaisuudet

Tilausno	SV 9635.700
Toimintotapa	Liitettyjen sähkölaitteiden suojaamiseen Integroidut tarkastusreiät mahdollistavat sulakkeiden kosketinosien mittauskäytön Johdon sulkemista varten ylhäällä on NH-varoke-erotinmoduuli asennettava 180° kierrettynä kiskoalustalle
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset KytKentäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
NH-koko	000
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimelliskäyttöjännite	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös/alas
LiitÄntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet

# ominaisuudet

Pyöröjohdinten liitäntä	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	10 x 10 mm
Mitat	Leveys: 49,5 mm Korkeus: 174,5 mm Syvyys: 96 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,52 kg
Bruttopaino	0,562 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,145
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV RiLine Compact varokeuormanerotin NH000 125A, 690 V