

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.292

Maxi-PLS virtakisko E-Cu

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.292 - Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 - järjestelmälle

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 1 354 mm²



ominaisuudet

Tilausno	SV 9640.292
Tuotekuvaus	Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali	E-Cu
Poikkipinta-ala	1 354 mm ²
Pituus	1 051 mm
Ohje	Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12 kg
Bruttopaino	12,1 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	12,725
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SV Maxi-PLS 45 virtakisko E-Cu P=1051 mm, 45x45 mm, kiskon poikkileikkaus: 1354 mm². Sopii L=1200 mm leveään kaappiin.

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)