



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.040 Virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 15.5.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.040 - Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9661.040
Tuotekuvaus	Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	14 mm
Mitat	Pituus: 392 mm
Sopii:	Leveys: = 400 mm
Poikkipinta-ala	10 mm x 40 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2.76
Bruttopaino	2.77
Kuparimäärä (kg/kappale)	1.38
Tullitariffinimike	74071000
EAN	4028177555761
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400605

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---