


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.325 Virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 8.10.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.325 - Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9661.325
Tuotekuvaus	Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11 mm
Mitat	Pituus: 1.165 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm
Poikkipinta-ala	5 mm x 30 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3.13
Bruttopaino	3.232
Kuparimäärä (kg/kappale)	1.56
Tullitariffinimike	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK