

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.380 Virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 15.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.380 - Virtakiskot E-Cu integroiduilla rei'ityksillä

Sopii suoraan asennukseen kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin, PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja rivityslevyn E-Cu kanssa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9661.380
Tuotekuvaus	Sopii asennettavaksi suoraan kytkentäkaappeihin, virtakiskopitimiin 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ja 3073.000. PE/PEN-yhdistelmiin yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman ja E-Cu-rivityslevyn kanssa.
Materiaali	E-Cu
Ø hole	11 mm
Mitat	Pituus: 765 mm
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Poikkipinta-ala	Lattakuparikiskon leveys: 10 mm Lattakuparikiskon paksuus: 30 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Paino/VE	4,15 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2.055
Tullitariffinimike	74071000
EAN	4028177546813
ETIM 7.0	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK