

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.180

## Kannatinkiskomoduuli

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.180 - Kannatinkiskomoduuli

Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen, Kannatinkisko 35/15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9666.180
Tuotekuvaus	Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen. Kannatinkisko 35 x 15 mm. Siirrettävissä 25 mm:n rasterijaolla. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 450 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Kannatinkiskojen määrä, 35/15	3
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,55 kg
Bruttopaino	1,557 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Tuotekuvaus	SV ISV kannatinkiskomoduuli, 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 3 kannatinkiskoa

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK