

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.260

Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.260 - Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Rivitetävien laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.

ominaisuudet

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | SV 9666.260 |
| Tuotekuvaus | Rivitetävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä. |
| Materiaali | Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty Peitelevy: Polystyreeni |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Leveys: 250 mm Korkeus: 450 mm |
| Koko | Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3 Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 36 |
| Kannatinkiskojen määrä | 3 |
| Aukotusten määrä | 3 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 1,05 kg |
| Bruttopaino | 1,059 kg |
| Tullitariffinimike | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| Tuotekuvaus | ISV rivitysmoduuli L/K 1/3 |

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK