

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.270

Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.270 - Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Rivitetävien laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.270
Tuotekuvaus	Rivitetävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty Peitelevy: Polystyreeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 600 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4 Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 48
Kannatinkiskojen määrä	4
Aukotusten määrä	4
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,35 kg
Bruttopaino	1,36 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Tuotekuvaus	ISV rivitysmoduuli L/K 1/4

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK