

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.280

Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.280 - Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Rivitetävien laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.280
Tuotekuvaus	Rivitetävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty Peitelevy: Polystyreeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 150 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 1 Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 24
Kannatinkiskojen määrä	1
Aukotusten määrä	2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,93 kg
Bruttopaino	0,94 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Tuotekuvaus	ISV riviasennuslaitemoduuli L/K 2/1

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK