

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.293**

**Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla**

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.293 - Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Rivitettyjen laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.293
Tuotekuvaus	Rivitettyjen laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty Peitelevy: Polystyreeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 750 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 72
Kannatinkiskojen määrä	2
Aukotusten määrä	6
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,45 kg
Bruttopaino	2,46 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Tuotekuvaus	SV ISV DIN-rivitysmoduuli, 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm), 6 x 12 jakoyksikköä.

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK