

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.430 Tehokytkinmoduuli

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.430 - Tehokytkinmoduuli

Sopii markkinoilla yleisiin tehokytkimiin 250 A:han tai 630 A:han saakka.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.430
Tuotekuvaus	Sopii käytettäväksi valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens yleisissä tehokytkimissä Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (T1, T2, T3) Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2) Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250) Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,297 kg
Tullitariffinimike	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Tuotekuvaus	Tehokytkinmoduuli

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK