

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.440 Tehokytkinmoduuli

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.440 - Tehokytkinmoduuli

Sopii markkinoilla yleisiin tehokytkimiin 250 A:han tai 630 A:han saakka.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.440
Tuotekuvaus	Sopii käytettäväksi valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens yleisissä tehokytkimissä Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 450 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,53 kg
Bruttopaino	2,54 kg
Tullitariffinimike	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Tuotekuvaus	SV ISV katkaisijamoduuli 630A L/K 2/3 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), VX:lle. Sopii katkaisijoille mm. valmistajilta: ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens.

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK