

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.520 Virtakiskomoduuli

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.520 - Virtakiskomoduuli varokekomponenteille

Ratsastajavaro-ke-elementtien ja NH-hätäkytkinten asennukseen.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | SV 9666.520 |
| Tuotekuvaus | Ratsastajavaro-ke-elementtien E18, E27, E33 ja D-Switchin kiinnitykseen sekä NH-varoke-erottimille, koot 000 ja 00 (3-napainen, 60 mm kiskoväli). |
| Materiaali | Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Leveys: 250 mm Korkeus: 300 mm |
| Koko | Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 |
| Sopii tilausnumerolle | 3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040 |
| Sopii virtakiskoille | 12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,73 kg |
| Bruttopaino | 0,76 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001896 |
| ECLASS 8.0 | 27400610 |
| Tuotekuvaus | SV ISV virtakiskomoduuli 60mm varokepohjien ja varokeuormanerottimien asennukseen L/K 1/2, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), VX:lle. Kiskoväli 60 mm. |

Hyväksynät

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|-----------------------------------------------------------------|