

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.520

Virtakiskomoduuli

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.520 - Virtakiskomoduuli varokekomponenteille

Ratsastajavaro-ke-elementtien ja NH-hätäkytkinten asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.520
Tuotekuvaus	Ratsastajavaro-ke-elementtien E18, E27, E33 ja D-Switchin kiinnitykseen sekä NH-varoke-erottimille, koot 000 ja 00 (3-napainen, 60 mm kiskoväli).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii tilausnumerolle	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040
Sopii virtakiskoille	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,73 kg
Bruttopaino	0,76 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Tuotekuvaus	SV ISV virtakiskomoduli 60mm varokepohjien ja varokeuormanerottimien asennukseen L/K 1/2, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), VX:lle. Kiskoväli 60 mm.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---