

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.530

## Virtakiskomoduuli

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.530 - Virtakiskomoduuli varokekomponenteille

Ratsastajavaro-ke-elementtien ja NH-hätäkytkinten asennukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.530
Tuotekuvaus	Ratsastajavaro-ke-elementtien E18, E27, E33 ja D-Switchin kiinnitykseen sekä NH-varo-ke-erottimille, koot 000 ja 00 (3- napainen, 60 mm kiskoväli).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii tilausnumerolle	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Sopii virtakiskoille	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,6 kg
Bruttopaino	1,04 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001896

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27400610

---

Tuotekuvaus

ISV kiskomoduli 60mm, L/K 2/2

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK