

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.533

Virtakiskomoduuli

Osavaltio: 17.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.533 - Virtakiskomoduli varokekomponenteille

Ratsastajavaro-ke-elementtien ja NH-hätäkytkinten asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.533
Tuotekuvaus	Ratsastajavaro-ke-elementtien E18, E27, E33 ja D-Switchin kiinnitykseen sekä NH-varoke-erottimille, koot 000 ja 00 (3-napainen, 60 mm kiskoväli).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 750 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii tilausnumerolle	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Sopii virtakiskoille	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,6 kg
Bruttopaino	2,62 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001896

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400610

Tuotekuvaus

SV ISV virtakiskomoduli 60mm varokepohjien ja varokeuormanerottimien asennukseen L/K 3/2, 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm), VX:lle. Kiskoväli 60 mm.

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK