

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

NH-jonovarokemoduuli

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - NH-jonovarokemoduuli

NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.550
Tuotekuvaus	NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 750 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 5
Rakennekoolle	8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
Sopii tilausnumerolle	9677.XXX
Sopii virtakiskoille	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	185 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,84 kg
Bruttopaino	3,89 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Tuotekuvaus	SV ISV varokemoduuli, varokekuormanerotimien asentamiseen NH00-NH3 L/K 2/5, 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), 8 x NH00 / 4 x NH1-3 kokoa varten , VX:lle. Virtakiskojen väli keskeltä keskelle 185 mm.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---