

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.560

## NH-jonovarokemoduuli

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.560 - NH-jonovarokemoduuli

NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.560
Tuotekuvaus	NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
Mitat	Leveys: 750 mm Korkeus: 750 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 5
Rakennekoolle	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Sopii tilausnumerolle	9677.XXX
Sopii virtakiskoille	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	185 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,17 kg
Bruttopaino	5,18 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Tuotekuvaus	Varokekytkinlistamoduuli

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---