

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

NH-jonovarokemoduuli

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - NH-jonovarokemoduuli

NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).

ominaisuudet

Tilausno	SV 9666.580
Tuotekuvaus	NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 450 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Rakennekoolle	6 x Gr. 00
Sopii tilausnumerolle	9346.020 9346.030
Sopii virtakiskoille	40 x 10
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	100 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,3 kg
Bruttopaino	2,5 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001893

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

Tuotekuvaus	Varokekytkinlistamoduuli
-------------	--------------------------

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---