

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.590

## Virtakiskomoduuli N/PE

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.590 - Virtakiskomoduuli N/PE

Virtakiskojen kiinnitykseen N ja PE Peitelevy sinetöitävissä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.590
Tuotekuvaus	Virtakiskojen kiinnitykseen 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm N:lle ja PE:lle. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali	Peitelevy: Polystyreeni Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri	RAL 7035
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 300 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1 Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii virtakiskoille	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,304 kg
Bruttopaino	1,452 kg
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Tuotekuvaus	SV ISV virtakiskomoduuli N/PE VX:lle, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)

## Hyväksynnät

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK